


E12345



中間ケーブル

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	54.6
材質	ソケット外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	

E12345



中間ケーブル

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コンタクト: ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.75 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.1 mm, 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

