


E18317



中間ケーブル

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	204.116
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		亜鉛, エポキシ樹脂

備考

梱包数	1 個
-----	-----



中間ケーブル

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コネクタ外: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), ハロゲンフリー, 黄色, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コネクタ外: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

