


E20435



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-V-E1/0,35m

廃止品 - 参考資料



アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 8

OUF

検出距離 [mm] 8

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径 [mm]	1
検出ヘッド長さ [mm]	5
全長 [mm]	350, (+5 mm)
最小曲げ半径 [mm]	20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20435



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-V-E1/0,35m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個