




透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-E1



アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF	
OKF		
検出距離	[mm]	50
OOF		
検出距離	[mm]	160
OUF		
検出距離	[mm]	50
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
重量	[g]	76.5
センサヘッド形状		ストレート
センサヘッド径	[mm]	1
検出ヘッド長さ	[mm]	5
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20

E20506



透過型ファイバセンサ

FE-00-M-V-E1

ファイバーレイアウト	●
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個