


AL1402



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PFL PN 8P IP67



アプリケーション

アプリケーション	フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デジチェーン接続	電源, フィールドバスインターフェース

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流	[mA]	300~3900, (US)
保護クラス		III
追加電源	[V]	DC 20~30, (UA)

アクチュエータ電源 UA

最大負荷電流 (合計)	[A]	8
-------------	-----	---



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

定格電流(各ポート)	[A]	2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 2)
センサ電源 US		
最大負荷電流 (合計)	[A]	3.6
定格電流(各ポート)	[A]	2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 0.45)
入力 / 出力		
入力 / 出力トータル		16, (設定可能)
入力数 / 出力数		デジタル入力: 12, デジタル出力: 12
入力		
デジタル入力		12, (IO-Link Port Class A: 4 x 2, IO-Link Port Class B: 4 x 1)
スイッチングレベル High	[V]	11~30
スイッチングレベル Low	[V]	0~5
短絡保護		有
出力		
デジタル出力		12, (IO-Link Port Class A: 4 x 1, IO-Link Port Class B: 4 x 2)
短絡保護		有
アクチュエータ電源 UA		
出力開閉電流	[mA]	2000
センサ電源 US		
出力開閉電流	[mA]	2000
インターフェース		
通信インターフェース		Ethernet, IO-Link
Ethernet - PROFINET		
通信規格		100Base-TX
伝送レート		100 MBit/s
プロトコル		PROFINET
工場出荷時設定		IPアドレス: 0.0.0.0
		サブネットマスク: 0.0.0.0
		ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0
		MACアドレス: 製品ラベル参照
		IO-Link Integration Edition 2
		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
		S2 冗長性
		Netload Class III
		CiR (Configuration in Run)
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
備考		MRP (Media Redundancy Protocol)
		対応ネットワークポロジ: ライン
		リング
IO-Link Master		
伝送タイプ		COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1
Class A ポート数		4
Class B ポート数		4



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造		IP 65, IP 66, IP 67
保護等級 (NEMA250規格)		6P
汚染度		2
化学負荷	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	43

機械的仕様		
重量	[g]	412.1
材質		外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ
シーリング材		FKM

備考		
備考		詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数		1 個

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM



IN / OUT XF1, XF2		
1	TX +	
2	RX +	
3	TX -	
4	RX -	
5	未使用	




IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

電気接続・プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	センサ電源 (US) L +
2	アクチュエータ電源 / デジタル出力 (UA) L+
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	アクチュエータ電源 (UA) L-

IO-Link Port Class A X5...X8

1	センサ電源 (US) L+
2	デジタル入力 (US)
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	未使用

電気接続 - 電源 IN

コネクタ式: M12, コーディング: L



XD1

1	+ DC 24 V (US) 茶
2	GND (UA) 白
3	GND (US) 青
4	+ DC 24 V (UA) 黒
5	FE 灰

電気接続 - 電源 OUT

コネクタ式: M12, コーディング: L, シーリング(パッキン): FKM



AL1402



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

XD2	
1	+ DC 24 V (US) 茶
2	GND (UA) 白
3	GND (US) 青
4	+ DC 24 V (UA) 黒
5	FE 灰