




拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-M-V-M6/1,5M



アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF	
OKF		
検出距離	[mm]	36
OUF		
検出距離	[mm]	36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
重量	[g]	101.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
センサヘッド径	[mm]	7
検出ヘッド長さ	[mm]	45
全長	[mm]	1500
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバ材質	ガラス	

E20523



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-M6/1,5M

ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M6, ステンレス
	菊ワッシャー: 2
	ナールナット: 1 x M11
備考	
梱包数	1 個