




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	20
OBF		
検出距離	[mm]	25
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	200
OO50		
検出距離	[mm]	60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	33
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M4	
全長	[mm]	2000

E20639



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		⊙
ファイバー径	[mm]	2 x 0.5
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M4
		菊ワッシャー: 2
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個