


AL2411



IO-Link CompactLine モジュール

IO-Link module 8 DI M8 IP 67



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	50
センサ電源 US		
定格電流(各ポート)	[A]	0.1
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 8
入力		
デジタル入力		8, (4 x 2)
入力回路、デジタル入力回路		PNP
許容入力電流	[mA]	15
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link

AL2411



IO-Link CompactLine モジュール

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

サポートされるDeviceID		動作モード	DeviceID
		default	790
IO-Link Device			
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
SIOモード		－	
プロセスデータ: バイナリー		32	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.9	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保存温度	[°C]	-25～85	
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)	
保護構造		IP 67	
保護等級 (NEMA250規格)		6P	
化学負荷		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
試験 / 認証			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
機械的仕様			
重量	[g]	144.5	
材質		PBT, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: FKM	
シーリング材		FKM	
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作		LED, 緑
	エラー		LED, 赤
	機能		LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ラベル	
		カバーキャップ: 2	
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M8, E73005	
備考			
備考		NFPA 79規格のアプリケーションにおける使用の場合のみ	
		本製品の使用はIO-Link Specification V1.1.2.が必要になります。	
		IO-Linkケーブルの配線長は最大20mです。	
梱包数		1 個	



IO-Link CompactLine モジュール

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

電気接続 - IO-Link

コネクタ式: M12, コーディング: A



	IO-Link
1	L +
2	未使用
3	L -
4	C/Q / IO-Link

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: M8, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



	入力 X1.0~X1.7
1	センサ電源 +24 V
3	センサ電源 -
4	データ信号入力