


E20645



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	小さい曲げ半径

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50
---------	----------------------

OB50

検出距離	[mm]	60
------	------	----

OBF

検出距離	[mm]	70
------	------	----

OCF (High Power)

検出距離	[mm]	620
------	------	-----

OO50

検出距離	[mm]	300
------	------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	45.5
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M4
全長	[mm]	2000

E20645



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

最小曲げ半径	[mm]	9
ファイバーレイアウト		
ファイバー径	[mm]	2 x 16 x 0.25
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M4
		菊ワッシャー: 2
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個