




アプリケーション

検出原理	透過型
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50
OB50	
検出距離 [mm]	200
OBF	
検出距離 [mm]	450
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	2770
OO50	
検出距離 [mm]	800

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～70
-------------	--------

機械的仕様

重量 [g]	51
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M4
検出ヘッド長さ [mm]	15

E20703



透過型ファイバセンサ
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	1
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4301 (SUS304)
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M4, ステンレス 菊ワッシャー: 4
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個