




拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 曲げ可能

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50
---------	----------------------

OB50

検出距離	[mm]	15
------	------	----

OBF

検出距離	[mm]	25
------	------	----

OCF (High Power)

検出距離	[mm]	220
------	------	-----

OO50

検出距離	[mm]	60
------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	34.5
センサヘッド形状		曲げ可能
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	16
ファイバーレイアウト		⊙⊙
ファイバー径	[mm]	2 x 0.5
材質		ねじ切り外装: 真鍮 白銅コーティング
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4301 (SUS304)
被覆材質		ポリエチレン

アクセサリ

付属品	六角ナット: 2 x M4 菊ワッシャー: 2 ナールナット: 1 x M11
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター: E20600

E20748



拡散反射型ファイバセンサ
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

備考	
梱包数	1 個