


AL2241



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	100~1100, (US)
保護クラス		III

センサ電源 US

定格電流(各ポート)	[A]	0.1
------------	-----	-----

入力 / 出力

入力数 / 出力数		デジタル入力: 20
-----------	--	------------

入力

デジタル入力		20, (10 x 2 PNP IEC 61131-2 タイプ 2)
--------	--	------------------------------------

AL2241



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

センサ電源		IO-Link	
電源	[V]	16～30	
インターフェース			
通信インターフェース		IO-Link	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SIOモード		－	
必要とするマスタポートのタイプ		A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	4.3	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID	
	default	940	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保存温度	[°C]	-25～70	
最大相対湿度	[%]	90	
基準海面からの高度	[m]	2000	
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)	
保護等級 (NEMA250規格)		6P	
汚染度		2	
化学負荷	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
試験 / 認証			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27		
振動耐性	DIN EN 60068-2-64		
	DIN EN 60068-2-6		
MTTF	[年]	140	
機械的仕様			
重量	[g]	406	
材質		外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
シーリング材		EPDM	
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作	1 x LED, 緑	
	エラー	1 x LED, 赤	
	機能	1 x LED, 黄色	
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)		M12ソケット保護用キャップ	
備考			
梱包数		1 個	



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

電気接続 - IO-Link

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A




X1

1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	IO-Link

電気接続 - 入力

コネクタ式: 10 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM



X1.0...X1.9

1	センサ電源 + DC 24 V (US)
2	デジタル入力 DI2
3	センサ電源 GND (US)
4	デジタル入力 DI1
5	未使用