




拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

廃止品 - 参考資料



1 検出面

アプリケーション

仕様	角形ファイバー (検出面)
検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	小さい曲げ半径

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OO50
OB50	
検出距離 [mm]	60
OBF	
検出距離 [mm]	75
OO50	
検出距離 [mm]	200

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~70
-------------	--------

機械的仕様

重量 [g]	50.2
センサヘッド幅高さ [mm]	5
センサヘッド幅 [mm]	20
検出ヘッド長さ [mm]	20
プローブ長 [mm]	5 x 20 x 20
全長 [mm]	2000
最小曲げ半径 [mm]	9
ファイバーレイアウト	
ファイバー径 [mm]	2 x 16 x 0.25
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	ポリエチレン

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター; E20600
-------------	-------------------

E20758



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

備考	
梱包数	1 個