




アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	175
OBF		
検出距離	[mm]	370
OO50		
検出距離	[mm]	700
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	8.2
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M5	
全長	[mm]	フリーカット
ファイバーレイアウト	●	
材質	外装: 真鍮 白銅コーティング	

E20767



透過型ファイバセンサヘッド

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M5
	ワッシャー: 4
備考	
梱包数	1 個