


AL2341



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	100~1100, (US)
保護クラス		III

センサ電源 US

定格電流(各ポート)	[A]	0.1
------------	-----	-----

入力 / 出力

入力数 / 出力数		デジタル入力: 20
-----------	--	------------

入力

デジタル入力		20, (10 x 2 PNP IEC 61131-2 タイプ 2)
--------	--	------------------------------------

AL2341



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

センサ電源		IO-Link	
電源 [V]		16～30	
インターフェース			
通信インターフェース		IO-Link	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SIOモード		－	
必要とするマスタポートのタイプ		A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]		4.3	
サポートされるDeviceID		動作モード	DeviceID
		default	940
使用環境条件			
使用周囲温度 [°C]		-25～60	
保存温度 [°C]		-25～70	
最大相対湿度 [%]		90	
基準海面からの高度 [m]		2000	
保護構造		IP 65, IP 67	
保護等級 (NEMA250規格)		6P	
化学負荷		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
試験 / 認証			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
衝撃耐性		DIN EN 60068-2-27	
振動耐性		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [年]		140	
機械的仕様			
重量 [g]		392.5	
材質		外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
		エラー	1 x LED, 赤
		機能	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)		M12ソケット保護用キャップ	
備考			
梱包数		1 個	



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

電気接続 - IO-Link

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A




X1

1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	IO-Link

電気接続 - 入力

コネクタ式: 10 x M12, コーディング: A



X1.0...X1.9

1	センサ電源 + DC 24 V (US)
2	デジタル入力 DI2
3	センサ電源 GND (US)
4	デジタル入力 DI1
5	未使用