

E20768




透過型ファイバセンサヘッド

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

廃止品 - 参考資料

代替品: E20767
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OO50
---------	-----------------

OB50

検出距離	[mm]	45
------	------	----

OBF

検出距離	[mm]	80
------	------	----

OO50

検出距離	[mm]	120
------	------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	0.011
----	-----	-------

センサヘッド形状	ストレート
----------	-------

ヘッド接続	M5
-------	----

E20768



透過型ファイバセンサヘッド

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

全長	[mm]	フリーカット
ファイバーレイアウト		●
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M5 ワッシャー: 4
備考		
梱包数		1 個