


E20794



レーザーセンサ用微調整取付具

MOUNTING FIXTURE LASER OL



アプリケーション	
仕様	固定用金具
機械的仕様	
重量 [g]	148
取り付け方法	ロッド取付または平面取付 (クランプにより異なります)
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
調軸範囲	2軸 ± 4°以内で微調整
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	クランプ; ロッド取付用, E20795 クランプ; 平面取付用, E20796
備考	
備考	O5タイプの機器にはM5 x 25 mmのシリンダーヘッドボルトでの固定が必要です。
梱包数	1 個