




アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計

監視範囲

増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
---------	--------------------

OCF (High Power)

検出距離	[mm]	290
------	------	-----

OKF

検出距離	[mm]	40
------	------	----

OOF

検出距離	[mm]	200
------	------	-----

OUF

検出距離	[mm]	40
------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~290
--------	------	---------

機械的仕様

重量	[g]	51.5
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10

E20058



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-R4

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ; E10221
備考		
梱包数		1 個