




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF	
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	320
OKF		
検出距離	[mm]	40
OOF		
検出距離	[mm]	200
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	63
センサヘッド形状	ストレート	
センサヘッド径	[mm]	3
全長	[mm]	1000

E20080



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/1M

最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		E20102
備考		
梱包数		1 個