




アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF	
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	460
OKF		
検出距離	[mm]	50
OOF		
検出距離	[mm]	160
OUF		
検出距離	[mm]	50
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	69
センサヘッド形状	ストレート	
センサヘッド径	[mm]	1
検出ヘッド長さ	[mm]	5

E20127



透過型ファイバセンサ
FE-00-A-V-E1

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		E20103
備考		
梱包数		1 個