




アプリケーション

検出原理	透過型
アプリケーション	高温耐性、厳しい産業環境で使える堅牢な設計

監視範囲

増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	1200
OKF	
検出距離 [mm]	120
OOF	
検出距離 [mm]	400
OUF	
検出距離 [mm]	120

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～290
-------------	---------

機械的仕様

重量 [g]	56
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M4
検出ヘッド長さ [mm]	15

E20128



透過型ファイバセンサ
FE-00-A-A-M4

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M4
		菊ワッシャー: 4
		ナールナット: 1 x M11
備考		
梱包数		1 個