




アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	50
OBF		
検出距離	[mm]	56
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	540
OO50		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
機械的仕様		
重量	[g]	35
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M4	
検出ヘッド長さ	[mm]	15

E21104



透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	3
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	0.5
ファイバ径	[mm]	217 x 0.06
外径	[mm]	1
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M4
		菊ワッシャー: 4
		アダプタ: OBF
		アダプタ: OOF
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個