




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	10
OBF		
検出距離	[mm]	10
OO50		
検出距離	[mm]	30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
機械的仕様		
重量	[g]	32.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M3	
検出ヘッド長さ	[mm]	20
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	3

E21107



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

ファイバーレイアウト	⊙
ファイバー径 [mm]	0.5
ファイバ径 [mm]	2x 217 x 0.06
外径 [mm]	1
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	ポリエチレン
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M3
	菊ワッシャー: 4
	アダプタ: OBF
	アダプタ: OOF
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター: E20600
備考	
梱包数	1 個