


# E21139



## Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



| アプリケーション    |      |                    |
|-------------|------|--------------------|
| 特長          |      | 金メッキ接点, シールドケーブル   |
| 仕様          |      | Ethernetケーブル, Dコード |
| 電氣的仕様       |      |                    |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | AC < 50 / DC < 60  |
| 保護クラス       |      | III                |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 4                  |
| 使用環境条件      |      |                    |
| 使用周囲温度      | [°C] | -20~90             |
| 保護構造        |      | IP 67              |
| 機械的仕様       |      |                    |
| 重量          | [g]  | 369.2              |
| 外形寸法        | [mm] | 15 x 15 x 47.3     |
| 材質          |      | TPU                |
| 外装材質        |      | TPU                |
| ロックリング材質    |      | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ  |
| 備考          |      |                    |
| 梱包数         |      | 1 個                |



## Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



### 電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, シールド, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### 接続



### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

