




拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業ロボット用耐屈曲タイプ, 産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OBF, OO50, OCF	
OBF		
検出距離	[mm]	10
OO50		
検出距離	[mm]	30
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	180
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	30.6
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M4	
検出ヘッド長さ	[mm]	23
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	5

E21322



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

ファイバーレイアウト	⊙
ファイバー径 [mm]	4 x 0.25
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	ポリエチレン
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M4 菊ワッシャー: 2
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター: E20600
備考	
梱包数	1 個