



溶接マンドレル

WELD MANDREL ADAPT G1



- 1 ソケットヘッドキャップねじ M10x70
- 2 溶接支援 G1アダプタ用 Aseptoflex Vario
- 3 カウンタホルダ
- 4 六角ナット M10
- 5 ソケットヘッドキャップねじ M12x20
- 6 溶接アダプタ 外形図(例) (供給されません)

アプリケーション

仕様	Aseptoflex Varioのシーリングエッジ保護用溶接マンドレル
アプリケーション	溶接時の熱の吸収

機械的仕様

重量	[g]	679
材質	真鍮 (2.0321 / CW508L), ステンレス	
プロセス接続	G 1 Aseptoflex Vario	

E30452



溶接マンドレル

WELD MANDREL ADAPT G1

備考

梱包数

1 個