
DD0049

速度監視用診断ユニット

D100/230VAC/4-20mA

廃止品 - 参考資料



CE

製品特性		
外装		DINレール固定式
アプリケーション		
アプリケーション		パルス状態の全般的な評価による速度超過・速度低下, 回転速度監視
電気的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50～60
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (≤ 30 mA)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1, リレー出力: 1
出力		
リレー出力		1
リレー出力開閉電流		8 A / 1250 VA / AC 250 V
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	0～20
最大負荷	[Ω]	500
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[Imp/min]	50～500
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5～100

DD0049

速度監視用診断ユニット

D100/230VAC/4-20mA

繰返し精度 [検出距離に対する%]		1
応答時間		
起動遅延時間 [s]		0.5～15
ソフトウエア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータを通しての範囲内で微調整
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]		0～70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
電気接続		
接続		