


E30072



プロセスセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: 密封面
2: G1 めすねじ
3: O-リング用シール溝 26.0 x 3.0

ACS EC 1935/2004 

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	15
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用	
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	292.5
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4, O-リング: FPM , O-リング: EPDM	
センサ接続	G 1 テーパー形シーリングエッジ	
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 50 mm	
シーリング	ガスケット	
アクセサリ		
付属品	O-リング: 26 x 3, EPDM, FDA規格適合, E30438	
	O-リング: 26 x 3, FKM, FDA規格適合, E30437	
備考		
梱包数	1 個	