


レベルセンサ用フランジプレート

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 パッキン

アプリケーション

仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
取付	DIN 24557、DIN 24557による
最大許容圧力 [MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	0～80
-------------	------

機械的仕様

重量 [g]	183
取り付け方法	DIN 24557、DIN 24557による
材質	アルミニウム (アルマイト処理), 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM, シーリング(パッキン): NBR
締付トルク [Nm]	6～9
センサ接続	クランプアダプター Ø 16 mm
プロセス接続	フランジ

備考

梱包数	1 個
-----	-----