


E43012



クランプフィッティング
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



アプリケーション		
仕様		静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
取付		クランプフィッティング
最大許容圧力	[MPa]	0.05
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～80
機械的仕様		
重量	[g]	259
外形寸法	[mm]	Ø 39 / L = 48
材質		フランジ: ステンレス, 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM
締付トルク	[Nm]	6～9
センサ接続		Ø 16 mm
プロセス接続		接圧部 3/4" NPT おすねじ
備考		
梱包数		1 個