


# E43019



## クランプフィッティング

FITTING LI G3/4/D16



アプリケーション	
仕様	静電容量式レベルセンサ用 LI
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	0.05
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	0~60
機械的仕様	
重量 [g]	67.8
外形寸法 [mm]	Ø 31 / L = 36
材質	真鍮 ニッケルメッキ, TPE, シーリング(パッキン): FKM
締付トルク [Nm]	10
センサ接続	Ø 16 mm
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ
備考	
梱包数	1 個