


E61439



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 1900



1 小穴 $\varnothing 5\text{mm}$

製品特性		
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	6
アプリケーション		
仕様	シンクロフランジ58mmおよびソリッドシャフト6mm用	
精度 / 誤差		
精度		± 0.02 % FSO
繰返し精度		± 0.006 % FSO
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～85
保存温度	[°C]	-40～85
保存湿度	[%]	5～95, (結露なきこと)
試験 / 認証		
衝撃耐性	IEC628-2-27	50 (x 9.81 m/s²) / 10 ms
振動耐性	IEC68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) / 20..200 Hz
機械的仕様		
重量	[g]	598.5

E61439



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 1900

上部フランジ径	[mm]	58		
材質		外装: アルミニウム, ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング		
シャフト		ソリッドシャフト		
シャフト径	[mm]	6		
最大測定長	[mm]	1900		
ワイヤドラム外周	[mm]	150		
ワイヤ径	[mm]	0.45		
ワイヤ接続		5.5, (小穴)		
ワイヤ特性		ワイヤ変位の最大速度	[m /s]	2
		最大ワイヤ加速	[g]	12
		最大伸展力	[N]	5
		最小巻上力	[N]	3,5
フランジ形状		シンクロフランジ		
備考				
梱包数		1 個		

E61439



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 1900

特性図等

取付け

