


DF3100



GND電源モジュール

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 ラベル
2 プッシュイン端子 DC 24 V



アプリケーション

仕様 電源供給モジュール GND (1 x 10 mm²)

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30
定格電圧 (DC) [V]	24
保護クラス	III
最大負荷電流 [A]	40

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~60
保存温度 [°C]	-40~70
保護構造	IP 20, (前面)

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-3	放射妨害波耐性
	EN 61000-6-2	ノイズ耐性

機械的仕様

重量 [g]	48.6
取り付け方法	DINレール取付け
取付け	渡り配線が容易な 端子台
外形寸法 [mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF3100



GND電源モジュール

Supply Module GND/1x 10mm2

電気接続

プッシュイン端子:

接続

