


E80400



ICタグ

ID-TAG/51x51/06



アプリケーション		
アプリケーション	搬送システムのワーク台車のコード化	
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-55~240
電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-55~240
使用周囲温度に関する注意		1,5 h 185 °C
		1 h 200 °C
		0,75 h 220 °C
		0,5 h 240 °C
		最大周囲温度での最大滞在時間
保護構造		IP 68
試験 / 認証		
衝撃耐性	EN 60068-2-29	40 (x 9.81 m/s ²) 18 ms
振動耐性	EN 60068-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証		ISO 15693
機械的仕様		
重量	[g]	281
取り付け方法	金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付、(ねじ止め: スペーサ E80401, 平面に貼付け)	
外形寸法	[mm]	51 x 6.5 x 51
材質		PPS
備考		
梱包数		10 個



ICタグ

ID-TAG/51x51/06

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

金属取付時の読取距離

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90