


E80408



ICタグ

ID-TAG/8.3X3.6/06



取付け穴: $\varnothing 8.0 \times 3.7$ mm



アプリケーション		
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	90
電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68
試験 / 認証		
無線および電気通信認証		ISO 15693
機械的仕様		
重量	[g]	3.75
取り付け方法		圧入外装, 金属への取付け, 非金属への取付け
外形寸法	[mm]	$\varnothing 8.3 / L = 3.6$
材質		外装: ポリフタルアミド(PPA GF30), エポキシ樹脂
備考		
梱包数		10 個