


E80413



ICタグ

ID-TAG/110X25x12,7/04



アプリケーション

アプリケーション

RFIDを使った金属製タンクのコード化

電気的仕様

動作周波数	[MHz]	860～930
メモリ容量	[bit]	512
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		Impinj Monza 4QT
タグID (TID)	[Byte]	8
EPC (電気製品コード)		128 bit
RFID規格		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	93.7
外形寸法	[mm]	110 x 25 x 12.9
材質		外装: ポリカーボネート-ABS

備考

梱包数		5 個
-----	--	-----

E80413



ICタグ

ID-TAG/110X25x12,7/04

その他のデータ

読取距離(m)

DTE80x	0.8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1