


DN1023



スイッチング電源 DC 12 V

PSU-1AC/12VDC-4.5A

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。



- 1 LED DCok
- 2 ポテンショメータ



電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	100～240
定格周波数 (AC)	[Hz]	50～60
入力電圧範囲、AC	[V]	85～264
出力電圧	[V]	12～15
保護クラス		I
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	4.5
最大出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	3.6
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	87.2
デレーティング	[W/K]	1.4 (60～70 °C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	113

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10～70
保護構造		IP 20

DN1023



スイッチング電源 DC 12 V

PSU-1AC/12VDC-4.5A

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-1	ノイズ耐性
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	放射妨害波耐性
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	IEC 60068-2-27	

機械的仕様

重量	[g]	320
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
材質		PC

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	LED, 緑
----	----	--------


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ネジ端子: ~6 mm²

接続



特性図等

ブロック図




DN1023




スイッチング電源 DC 12 V

PSU-1AC/12VDC-4.5A


出力特性



電力効率/損失 特性



ディレーティング特性



DN1023



スイッチング電源 DC 12 V

PSU-1AC/12VDC-4.5A

出力保持時間特性

