


DN2036



スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/30A

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: E84036
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	400～500
定格周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	450～820
入力電圧範囲、AC	[V]	340～576
出力電圧	[V]	24～28
保護クラス		I, (IEC 61140)
起動遅延時間	[ms]	80
起動遅延時間	[s]	< 80
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	30
出力回路数		1
リップル	[%]	0.1
デレーティング	[W/K]	18 (60～70 °C)
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有


DN2036



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/30A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～60
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[年]	49
機械的仕様		
重量	[g]	2507.5
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力電圧	1 x LED, 緑
	エラー	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: 1.5～6 mm ²		
接続		



- 1
- 二次側
- 2
- 一次側