


E80370



ICタグ

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-25~85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	90

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	16000
メモリータイプ		FRAM
チップタイプ		MB89R118C
ブロック数		250
ブロックサイズ	[Byte]	8
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		無制限

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保存温度	[°C]	-40~90
保護構造		IP 68

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 18 ms
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証		ISO 15693

機械的仕様

重量	[g]	4.75
取り付け方法		金属以外の材質に取付け、(ねじ止め; 平面に貼付け)
外形寸法	[mm]	Ø 30 / L = 2.8
材質		PA 6 黒

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----



ICタグ

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105