




ICタグ

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度(パッシブ)	[°C]	90

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	1024
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68, IP 69K

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 18 ms
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) 10～2000 Hz
無線および電気通信認証		ISO 15693

機械的仕様

重量	[g]	11.55
取り付け方法		金属以外の材質に取付け、(ねじ止め; 平面に貼付け)
外形寸法	[mm]	Ø 50 / L = 3
材質		PPA 黒

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----



ICタグ

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190