


E80393



ICタグ

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



アプリケーション		
アプリケーション		RFIDを使った金属製タンクのコード化
電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	860～930
メモリ容量	[bit]	512
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		Impinj Monza 4QT
タグID (TID)	[Byte]	64
EPC (電気製品コード)		96 bit, (拡張可能: 128 bit)
RFID規格		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	68
外形寸法	[mm]	53 x 139.2 x 14.9
材質		外装: ポリカーボネート-ABS
備考		
梱包数		1 個

E80393



ICタグ

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

その他のデータ

読取距離(m)

DTE80x	2
DTE90x	1.9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2