


DP1603



リレーアダプタ
Relais Adapter/2xNO



製品特性		
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	63 x 30 x 24
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, ((ウェット環境: 18～28 V) ; SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 10
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, リレー出力: 2
入力		
デジタル入力		2, (type 3 (IEC 61131-2規格))
入力回路、デジタル入力回路		PNP
出力		
電圧範囲 (DC)	[V]	0～32, (SELV/PELV規格)
電圧範囲 (AC)	[V]	0～20, ((ウェット環境: 0～16 V), SELV/PELV規格)
出力機能		ノーマルオープン
出力開閉電流	[mA]	1000
リレー出力		2
応答周波数 (AC)	[Hz]	1
応答周波数 (DC)	[Hz]	1
応答周波数	[Hz]	容量性負荷なし

DP1603



リレーアダプタ

Relais Adapter/2xNO

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
使用周囲温度に関する注意		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造		IP 67
汚染度		2, (新規設置前および交換時)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	942
機械的仕様		
重量	[g]	82.2
重量(アクセサリと包装を除く)	[g]	35
外形寸法	[mm]	63 x 30 x 24
材質		外装: PA
アクセサリ		
アクセサリ(別売り)		取付け用クリップ
備考		
備考		詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A		
		
1: L+		
2: IN1	DI1	
3: L-		
4: IN2	DI2	

DP1603



リレーアダプタ

Relais Adapter/2xNO

電気接続・ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A



1: L1 / L+	供給電圧 出力
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	