

EBC014

スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H11



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 67, IP 68

試験 / 認証

UL規格認証	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------

機械的仕様

重量	[g]	506
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 82

EBC014



スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0005H11

材質	PA	
外装材質	PA	
スプリッタボックスポート点数	4	
接続	M12	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	最大限、最大 30 °/m

アクセサリ

付属品	カバーキャップ: 2
	ラベル: 4

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm





接続

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色