




アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 67, IP 68


試験 / 認証

UL規格認証	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------




スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0005H11

機械的仕様		
重量	[g]	631
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 82
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M12
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ	2
	ラベル	4
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (55 x Ø 0.15 mm)		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm		
		



接続



BN =	芯線色：
BU =	茶
GN =	青
GY =	緑
PK =	灰
RD =	桃
WH =	赤
YE =	白
	黄色