


DTM425



RFID リーダライトCANインターフェース付きCANopenプロトコル対応

DTMHF GNRWC0US03



アプリケーション

無線認証	USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール, ウクライナ, ブラジル, アルゼンチン
無線認証について	無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 9~32
消費電流	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
保護クラス		III
動作周波数	[MHz]	13.56
RFID規格		ISO 15693

監視範囲

ヘッド前面からの通信距離(書込/読取)	[mm]	180
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取)	[mm]	65
IDタグまでの距離	[mm]	≤ 40

インターフェース

通信インターフェース	CAN
CAN	
プロトコル	CANopen

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
保存温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 67, IP 69K

試験 / 認証

衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 6 ms / 繰返し有り
	EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性	EN 60068-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
MTTF	[年]	477



RFID リーダライタCANインターフェース付きCANopenプロトコル対応

DTMHF GNRWCOUS03


機械的仕様		
重量	[g]	141.5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 70
ねじ規格		M18 x 1
材質		外装: ステンレス, 保護カバー: PPS, LED 表示窓: PEI

ディスプレイ / パーツ		
表示	Preoperational Mode	1 x LED, 緑 点灯
	Operational Mode	1 x LED, 緑 点滅
	エラー	1 x LED, 赤 点滅
	タグ通信用	1 x LED, 黄色 点灯

備考		
梱包数		1 個
認証	本製品は日本の電波法が定める技術基準に適合し、電波法施行規則第46条の2第1項の規定により総務大臣の型式の指定を受けています。(平成27年現在)	

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



1	未使用
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L