


EBC018

スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0005H15



アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC < 30, (cULusの「supply class 2」)

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~80

使用周囲温度 (可動部)

[°C]

-5~60

保護構造

IP 67, IP 68

試験 / 認証

UL規格認証


Enclosure type

Type 1



スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0005H15

機械的仕様		
重量	[g]	756
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 100
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		6
接続		M12
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	最大限、最大 30 °/m
アクセサリ		
付属品		カバーキャップ: 2
		ラベル: 6
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.8 mm, 12 x 0.34 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
電気接続・スロット		
コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm		
		



接続

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色