




アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30, (cULusの「supply class 2」)

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

出力

電気仕様

PNP

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25～80

使用周囲温度 (可動部)

[°C]

-5～60

保護構造


IP 67, IP 68



スプリッタボックス


ZDO6H057MSS0005H09

試験 / 認証		
UL規格認証	Enclosure type	Type 1
機械的仕様		
重量	[g]	530.6
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 100
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		6
接続		M12
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	6 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: 2	
	ラベル: 6	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 7.8 mm, 6 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0.15 mm)		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm		





接続



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯線色：
茶
青
緑
緑 / 黄
灰
桃
赤
白
黄色