


DTMHF INRWCJUS03



無線認証	USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール, ウクライナ
無線認証について	無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リスト は「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。

使用電源電圧範囲	[V]	DC 9～32
消費電流	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
保護クラス		III
動作周波数	[MHz]	13.56
RFID規格		ISO 15693

ヘッド前面からの通信距離(書込/読取)	[mm]	200
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取)	[mm]	100
IDタグまでの距離	[mm]	≤ 55

通信インターフェース	CAN
CAN	
プロトコル	J1939

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67, IP 69K

衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 6 ms / 繰返し有り
	EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) 11 ms / 繰返し無し
振動耐性	EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
MTTF [年]		475



RFID リーダライタCANインターフェース付きSAE J 1939プロト
コル対応

DTMHF INRWCJUS03


機械的仕様		
重量	[g]	199
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		外装: ステンレス, 保護カバー: PPS, LED 表示窓: PEI

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	CAN通信	1 x LED, 赤
	タグ通信用	1 x LED, 黄色

備考	
梱包数	1 個
認証	本製品は日本の電波法が定める技術基準に適合し、電波法施行規則第46条の2第1項の規定により総務大臣の型式の指定を受けています。(平成28年現在)

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



1	未使用
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L