


EBC034


スプリッタボックス
ZD08H050MSS0010H19



アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60



スプリッタボックス
ZDO8H050MSS0010H19

保護構造		IP 67, IP 68	
機械的仕様			
重量	[g]	1575.5	
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 127	
材質		PA	
外装材質		PA	
スプリッタボックスポート点数		8	
接続		M12	
耐摺動屈曲性		有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径	
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²	
	曲げサイクル	> 2 Mio.	
	耐捻回性	± 30 °/m	
アクセサリ			
付属品	カバーキャップ: 2		
	ラベル: 8		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.7 mm, 16 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)			
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コネクタ: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm			
			



接続

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色