


EBC035

スプリッタボックス

ZDO8H059MSS0010H11



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[M] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス	II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A] 4
最大負荷電流 (合計)	[A] 12
出力	
電氣仕様	PNP




スプリッタボックス

ZDO8H059MSS0010H11

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67, IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	1174.5
外形寸法	[mm]	22 x 54 x 127
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s ²
	耐捻回性	± 30 °/m
	曲げサイクル	> 2 Mio.
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: 2	
	ラベル: 8	
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)		
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm		



接続



	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色